

Kabelverschraubung NETC-P-M20-KA

Teilenummer: 568278

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 100 °C
Schutzart	IP68
Hinweis zur Schutzart	IP68 bei 5 bar für 30 Minuten
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
Baugröße	M20x1,5
Kabeldurchmesser	5 mm ... 13 mm
Farbe	schwarz
Werkstoff Kabelverschraubung	PA
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Produktgewicht	29 g
Gebindegröße	1
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung