

Stecker NECU-S1W9-C2-APB

Teilenummer: 574589

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	40 mm
Höhe	72 mm
Länge	17 mm
Befestigungsart	4-40 UNC-2B
Produktgewicht	43 g
Feldbus-Schnittstelle	Sub-D, 9-polig, Stecker
Elektrischer Anschluss 1	Stecker Sub-D, 9-polig
Elektrischer Anschluss 2	IDC-Klemme
Baudrate	12 Mbit/s
Zulässiger Kabeldurchmesser	8 mm
Zulässiger Kabeldurchmesser	8 mm
Anschlussquerschnitt	0.64 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	75 % bei 25 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff metallisiert