


Schnell-Entlüftungsventil SEU-1/4

Teilenummer: 6753

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Auswahl Zusatzfunktion	mit Schalldämpfer
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6-0,5 MPa (6-0,5 bar, 87-0,5 psi)	1100 l/min
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6-0,5 MPa (6-0,5 bar, 87-0,5 psi)	2300 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6-0,5 MPa (6-0,5 bar, 87-0,5 psi)	960 l/min
Betriebsdruck	0,5 bar ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	7 mm
Einbaulage	beliebig
Symbol	00991460
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C ... 75 °C
Schalldruckpegel	95 dB(A)
Produktgewicht	120 g
Werkstoff Dichtungen	NBR