


Vakuumsaugdüse VAK-1/4

Teilenummer: 6890

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	1 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum
Integrierte Funktion	Abwurfimpuls pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Symbol	00991484
Betriebsdruck	0.15 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	1.5 bar ... 10 bar
Betriebsdruck	21.75 psi ... 145 psi
Max. Vakuum	80 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-20 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 80 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Vakuumanschluss	G1/4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss