

# Anschlussblock VABM-B10-30S-N12-7-P3

Teilenummer: 8026427

FESTO



[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	7
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1753 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	1/2 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung