

# Doppelnippel NPFC-D-G18-G38-M

Teilenummer: 8030271

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 150 °C
Produktgewicht	20.5 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform