

Rückschlagventil VMPA14-RV

Teilenummer: 8039820

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Betätigungsart	pneumatisch
Befestigungsart	Clip
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	350 l/min
Betriebsdruck	0.05 MPa ... 0.8 MPa
Betriebsdruck	0.5 bar ... 8 bar
Steuerdruck	0.05 MPa ... 0.8 MPa
Steuerdruck	0.5 bar ... 8 bar
Steuerdruck	7.25 psi ... 116 psi
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage	beliebig
Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion	pneumatisch
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.5 bar ... 8 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C ... 40 °C
Mediumstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Produktgewicht	0.17 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR