

Schaltschrankdurchführung NEFU-D12G4-D12DG4

Teilenummer: 8040459

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 61076-2-101
Befestigungsart	festgeschraubt
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Betriebsspannungsbereich DC	0 V ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Übertragungseigenschaften	Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt
Farbe Gehäuse	silber
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet