

# Schaltschrankdurchführung NEFU-D12G4-D12DG4

Teilenummer: 8040459

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Entspricht Norm                    | EN 61076-2-101  |
| Befestigungsart                    | festgeschraubt  |
| Elektrischer Anschluss 1           | Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert  |
| Elektrischer Anschluss 2           | Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert  |
| Betriebsspannungsbereich DC        | 0 V ... 30 V  |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C       | 4 A   |
| Stoßspannungsfestigkeit            | 0.8 kV  |
| Übertragungseigenschaften          | Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D<br>Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D |
| Schutzart                          | IP65<br>IP67  |
| Umgebungstemperatur                | -25 °C ... 85 °C  |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III  |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform  |
| Verschmutzungsgrad                 | 3   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| Werkstoff Gehäuse                  | Messing, vernickelt   |
| Farbe Gehäuse                      | silber  |
| Werkstoff Steckkontakte            | Messing<br>vergoldet  |