

Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G38F

Teilenummer: 8059263

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7.85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar ... 12 bar
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-13.775 psi ... 174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1050 l/min ... 2083 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	1138.2 l/min ... 2258 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	29 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation	Stahl, verzinkt