

Reduziermuffe NPFC-R-G1-G34-F

Teilenummer: 8069226

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 150 °C
Produktgewicht	169 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform