

# Adapterbausatz DHAA-G-R3-32-B19-50

Teilenummer: 8079210

FESTO



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C ... 50 °C
Produktgewicht	70 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt