


Axialbausatz EAMM-A-T42-60RA

Teilenummer: 8092264

FESTO



[Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	49 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	10 Nm
Produktgewicht	335 g
Schnittstellencode Aktuator	T42
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform