

# Parallelbausatz EAMM-U-65-T42-58AA-87

Teilenummer: 8092909

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	65
Mittenabstand	87 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 °C ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	41.2 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0.22 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	590 g
Schnittstellencode Aktuator	T42
Schnittstellencode Motor In	58AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform