

# Verbindungsplatte VABS-B14-T-FG14

Teilenummer: 8098884

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Einbaulage                         | beliebig                                    |
| Konstruktiver Aufbau               | Anschlussrichtung oben                      |
| Betriebsdruck                      | 1.5 bar ... 10 bar                          |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III                          |
| Lagertemperatur                    | -20 °C ... 60 °C                            |
| Mediumstemperatur                  | -20 °C ... 60 °C                            |
| Umgebungstemperatur                | -20 °C ... 60 °C                            |
| Produktgewicht                     | 192 g                                       |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung                       |
| Pneumatischer Anschluss 2          | Flansch 1/4 mit NAMUR Anschlussbild<br>G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4          | Flansch 1/4 mit NAMUR Anschlussbild<br>G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                |
| Werkstoff Anschlussplatte          | Aluminium-Knetlegierung                     |