

Verschraubung NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

Teilenummer: 8104288

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Schlauchbefestigung über Stecknippel |
| Bauform | gerade Form |
| Baugröße | ø 8 mm |
| Fluidanschluss | UNF1/4-28 |
| Fluidanschluss 2 | für Schlauch Innen-Ø 1,2 mm |
| Medium | Flüssige Medien Gasförmige Medien |
| Hinweis zum Medium | Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.075 MPa ... 0.4 MPa |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.75 bar ... 4 bar |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -10.875 psi ... 58 psi |
| Mediumstemperatur | 0 °C ... 35 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 °C ... 35 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Dichtprinzip | hart |
| Einbaulage | beliebig |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 0.15 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 15 % |
| Produktgewicht | 1.06 g |
| vom Medium berührte Werkstoffe | PP |
| Werkstoff Einschraubzapfen | PA-verstärkt |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Anwendungshinweis | Siehe Applikation note (verfügbar im support portal festo.com) |