

Axialbausatz EAMM-A-P6-38A-60R

Teilenummer: 8123495

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	11.8 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	210 g
Schnittstellencode Aktuator	P6-38A
Schnittstellencode Motor In	60R
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform