

Halter CAFM-D4-W

Teilenummer: 8127358

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	216 mm
Höhe	97 mm
Länge	345 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Produktgewicht	749 g
Befestigungsart	geschraubt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigungswinkel	Stahl pulverbeschichtet