

Anschlussplatte VMPA1-AP-4-EMM-8-SL

FESTO

Teilenummer: 8157744



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	42 mm
Länge	107.3 mm
Rastermaß	10.5 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Betriebsdruck	-0.09 MPa ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0.9 bar ... 10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Steuerdruck	3 bar ... 8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Produktgewicht	180 g
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss