

Stoßdämpfer DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14

Teilenummer: 8161527

FESTO



 Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Hub	12 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Symbol	00991495
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Dämpfungslänge	12 mm
Max. Anschlagkraft	1000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	8 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	36000 J
Max. Restenergie	0.05 J
Rückstellkraft	28 N
Min. Einschubkraft	100 N
Produktgewicht	95 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt