

Mehrschichtrohr PM-6

Teilenummer: 9087

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	8 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	25 mm
Innen-Ø	5.2 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar ... 30 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-29 °C ... 65 °C
Produktgewicht nach Länge	0.032 kg/m
Farbe	schwarz
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	Aluminium-Knetlegierung PE