

# Gelenkkopf SGS-M12

Teilenummer: 9257

FESTO



 [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M12
Basierend auf Norm	ISO 12240-4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C
Produktgewicht	132 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Innenring	Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt