

Gelenkkopf SGS-M12X1,25

Teilenummer: 9262

FESTO



[PDF](#) [Allgemeine Einsatzbedingungen](#)

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M12x1,25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C
Max. Belastbarkeit	1.5 kN
Produktgewicht	130 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Innenring	Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt