

Kugelhahn QH-3/4

Teilenummer: 9544

FESTO



[PDF](#) Allgemeine Einsatzbedingungen

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ventilfunktion | 2/2 bistabil |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Betätigungsart | manuell |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 21000 l/min |
| Nennweite | 20 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | ISO 228-1 |
| Konstruktiver Aufbau | Kugelhahn |
| Symbol | 00991458 |
| Nenndruck Armatur PN | 30 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:::] Inerte Gase Wasser - kein Wasserdampf neutrale Flüssigkeiten weitere Durchflussmedien auf Anfrage |
| Mediumtemperatur | -20 °C ... 150 °C |
| Produktgewicht | 610 g |
| Werkstoff Dichtungen | FPM PTFE |
| Werkstoff Kugel | Messing, verchromt |
| Werkstoff Welle | Messing |