

Soporte para ventosa con rosca de fijación ESH-HDL-3-PK

FESTO

Número de artículo: 189248



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	20 mm
Diámetro nominal	3 mm
Volumen	0.252 cm ³
Posición de montaje	Vertical
Forma constructiva	Conexión de vacío lateral Con compensación de altura
Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa	Tamaño 3
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	63 g
Tipo de fijación	Con contratuerca
Fijación de la ventosa	M4
Conexión de vacío	PK-4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico Acero
Material del retenedor	Acero templado Acero de alta aleación