

Bloque de conexión MHP1-PR4-3

Número de artículo: 197192

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 4 |
| Presión de funcionamiento | 0 bar ... 8 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C ... 60 °C |
| Tipo de fijación de la placa base | Con taladro pasante |
| Tipo de fijación de la válvula | Con rosca interior |
| Conexión neumática 1 | M7 |
| Conexión neumática 3 | M7 |
| Material de la placa base | Aleación de forja de aluminio |