

Conjunto de fuelles DADB-V6-32-S426-475

Número de artículo: 553287

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	38 mm
Tamaño	32
Margen de carrera	426 mm ... 475 mm
Prolongación del vástago	145 mm
Forma constructiva	Redondo
Posición de montaje	Indistinta
Forma constructiva	con aire de escape conducido
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistencia a fluidos	Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina
Grado de protección	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Peso del producto	117 g
Tipo de fijación	desplazable Con pasador roscado
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las piezas adaptadoras	Reforzado con PA
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del fuelle	Caucho nitrílico
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de alta aleación