

# Bloque de conexión VABM-B10-20E-G38-9-P3

Número de artículo: 576448

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	22 mm
Posición de montaje	Indistinta
Cantidad máx. de posiciones de válvula	9
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1326 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado