

# Bloque de conexión VABM-B10-25S-G38-5-P3

Número de artículo: 8026300

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	27.5 mm
Posición de montaje	Indistinta
Cantidad máx. de posiciones de válvula	5
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	726 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado