

Namur Vorsteuerventil Typ VOFC

Funktionsprinzip	Kolben-Schieber; Teller-Sitz
Funktion	3/2 Wegeventil, monostabil 5/2 Wegeventil, monostabil 5/2 Wegeventil, bistabil
Pneumatischer Anschluss	G 1/4, G1/2, NPT 1/4, NPT1/2, Namur Schnittstelle
Betriebsdruck	bis 8 bar
Normalnennendurchfluss	bis 3462 l/min
Handhilfsbetätigung	tastend rastend
Temperaturbereich	-25...60°C
Dichtprinzip	weich
Material Ankerrohr	Edelstahl
Material Gehäuse	Aluminium emataliert, Edelstahl
Material Dichtungen	NBR
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Spannungen	24, 60VDC 24, 110, 230 VUC
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A, nach EN 175301 Kabelverschraubung metrisch
Zündschutzarten	Zone 1: Ex-ia; Ex e-mb