

Namur Vorsteuerventil Typ VOFD

Funktionsprinzip	direkt
Funktion	3/2 Wegeventil, monostabil
Pneumatischer Anschluss	G 1/4, G1/2, NPT 1/4, NPT1/2
Betriebsdruck	bis 12 bar
Normalnennendurchfluss	bis 1900 l/min
Handhilfsbetätigung	tastend rastend
Temperaturbereich	-10...60°C, -25...60°C, -50...60°C
Dichtprinzip	weich
Material Ankerrohr	Edelstahl
Material Gehäuse	Aluminium emataliert, Edelstahl
Material Dichtungen	NBR, VMQ
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Spannungen	24, 48, 60, 120, 230 VDC 24, 110, 220 VAC
Elektrischer Anschluss	24, 48, 110, 120, 220 VUC Anschlussbild Form A, nach EN 175301 Kabelverschraubung metrisch Kabelverschraubung NPT
Zündschutzarten	Zone 1: Ex-d, Ex-ia; Ex e-mb Class 1, Div 2: AEx-d