

Quickstepper FSS-12-C

FESTO



Sortenreine Abläufe vollkommen pneumatisch steuern:

Der Festo Quickstepper.

Wenn es darauf ankommt, rein pneumatisch bis zu 12 Schritte und sogar mehrere Bewegungen simultan zu steuern, dann ist der Quickstepper von Festo in seinem Element.

Er überzeugt durch

- Integriertes Bedienfeld für die einfache und sichere Programmierung
- Einfache Montage im 2n-Montagerahmen von Festo oder als Frontplatten-Installation
- Optionale Schutzabdeckung mit Sicherheitsschloss gegen unbefugte Manipulation
- Spezielle Verschraubungen sind unnötig; pneumatischer Anschluss per Stecknippel
- Übersichtlich beschriftete pneumatische Ein- und Ausgänge

- Einfache und logische Programmierung nach Weg-Schritt-Diagrammen oder entsprechenden Listen
- Verzicht auf Programmierhilfsmittel

Als Ansteuerung bietet sich der Festo Commander FSSC-12 an. Seine Installationsvorteile decken sich mit denen des Quicksteppers. Ansonsten fügt sich der Quickstepper nahtlos in das breite Produktprogramm von Festo ein.



Rein pneumatisch!

Einfache Programmierung!

12 Schritte voraus!

810.1.PSI →

Product Short Information

Quickstepper FSS-12-C



Technische Daten

Anzahl der Schritte	max. 12
Anzahl der Ausgänge	12
Anzahl der Eingänge	12
Druckbereich	2,5 bis 6 bar
Medium	5 µm gefilterte, nicht geölte Druckluft
Temperaturbereich	-15 bis +60 °C bei trockener Luft
Anschlüsse	
Luftversorgung P	Stecknippel NW 4
Eingänge	Stecknippel NW 3
Auto/Richten L/MAN/P	Stecknippel NW 3
Werkstoff	Gehäuse: ABS Anschlussplatte: PA 12
Montage	Festo 2n-Montagerahmen oder Fronttafel
Einbauausschnitt	92 mm x 92 mm
Schutzart	IP20
Schutzart mit abschließbarer Abdeckung und einer Gummidichtplatte	IP54

Der Quickstepper arbeitet wartungsfrei!

Festo AG & Co. KG
 Postfach
 73726 Esslingen
 Rüter Straße 82
 73734 Esslingen
 Tel. +49 (0)711 347 0
 Fax +49 (0)711 347 2628
 E-mail: info_de@festo.com

Änderungen vorbehalten

2004/04