

Modulo di derivazione MS4-FRM-1/4-I-Z

Codice prodotto: 536971

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Con funzione di non ritorno
Simbolo	00991511
Pressione di lavoro	0 bar ... 10 bar
Portata nominale standard da 1 a 2	1750 l/min
Portata nominale dell'uscita verso l'alto	500 l/min
Portata standard nominale delle uscite verso il basso	500 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C ... 60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso prodotto	160 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 4	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso