サイレンサ AMTX



型式コード

001	シリーズ	
AMTX	サイレンサ	

002	モデル	
	ショート	
L	ロング	

003	追加特性	
P	シーリングカートリッジ	

004	エア接続	
PC12	カートリッジ 12mm	
PC15	カートリッジ 15 mm	

データシート

一般テクニカルデータ	
空気圧接続	カートリッジ12mm カートリッジ15mm
取付方法	固定クランプ付

動作・環境条件	
使用圧力	-0.1 ... 0.7 MPa
作動圧力	-1 ... 7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
周囲温度	-5 ... 50°C
耐食性クラス KBK[1)]	2 - 適度な耐食性

1) Festo standard FN 940070準拠の耐腐食性クラス KBK 2, 中程度の腐食ストレス, 結露が発生する可能性のある屋内での使用, 周囲の産業的雰囲気に直接接触する表面に対して主に装飾的な要件を有する、外部から見える部品

材質	
材質:サイレンサ	PE
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

寸法

寸法 – 仕様 ショート

CADデータのダウンロード www.festo.com



	D1 ø ± 0,2	D2 ø ± 0,1	D3 ø ± 0,15	D4 ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

寸法

寸法 – AMTX(ロング仕様) CADデータのダウンロード www.festo.com



[1] Oリング

	D1 ø	D2 ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

発注データ

ショートタイプ

空気圧接続	発注単位	製品質量	製品番号	タイプ
カートリッジ12mm	1	0.7 g	**8191740**	**AMTX-P-PC12**

ロングタイプ

空気圧接続	発注単位	製品質量	製品番号	タイプ
カートリッジ15mm	2	6.7 g	**8242223**	**AMTX-LP-PC15**