

Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HC-1-PK

Broj dijela: 189214

FESTO



 General operating condition

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	3 mm
Nazivna veličina	1.2 mm
volumen	0.117 cm ³
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore S izjednačenjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 1
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C ... 60 °C
Težina proizvoda	8 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Usisni nastavak	Promjer 3 mm
Vakuumski priključak	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR Čelik
Držač materijala	Kaljani i kaljeni čelik visokolegirani čelik