

Interface multi-axe CPX-CMXX pour actionneurs électriques

FESTO



Control for Motion

L'interface multi-axe CPX-CMXX. La solution idéale pour le paramétrage et la commande homogène des actionneurs électriques Festo. L'unique interface multi-axe en IP65 pour la périphérie décentralisée se distingue par son installation et son paramétrage simples et rapides. Son diagnostic des pannes garantit un fonctionnement sûr.

Des cycles plus rapides

Paramétrage et apprentissage simplifiés : pour la commande des actionneurs électriques ou pour les déplacements multi-axe coordonnés simples. Cette coordination permet de réduire considérablement les temps de cycle. La commande des déplacements décentralisée dans le CPX-CMXX décharge l'API. Plus de programmation logique ou de trames nécessaires pour la coordination des différents axes.

Sûr - les tests préalables

Les séquences du système multi-axe sont-elles correctes ? Le test

via le logiciel FCT fait la lumière (sans API). La gestion des pannes pré-réglée et paramétrable en fait partie !

Un système modulaire

Il s'intègre entre l'API et les contrôleurs d'axes électriques avec en plus toutes les fonctions électriques et pneumatiques du CPX. Il peut être combiné avec toutes les interfaces de bus de terrain CPX et Ethernet. CMXX : la solution simple et novatrice en Control for Motion !



Multi-axe !

Festo Plug & Work® !

Motion Control !

210.23.PSI →

Information produit

