

供货迅速： VSNC 系列的精选产品



- 类别 II 2 GD
- 防爆等级 Ex ia
- IEC-EX 认证
- ATEX 认证



- 类别 II 2 GD
- 防爆等级 Ex m
- IEC-EX 认证
- ATEX 认证



- 类别 II 3 GD
- 防爆等级 Ex na
- ATEX 认证



- Class 1; Div 1
- 防爆等级 AEX m
- FM 认证



- IP65 带插座
- 接口样式 A, 符合标准 EN 175301
- 接口样式 B, 工业标准

★ 快速订购

- 迅速：24 小时内发货就绪
- 优质：Festo 质量、极具吸引力的价格
- 简便：点击 4 次，既可订购

此系列的优质产品原则上均有库存可立即供货。

针对超出核心功能的任务需求，我们很乐意向您提供电子目录中的部件和解决方案。

→ www.festo.de/xdki

或请您联系您的销售工程师。他会很乐意帮助您！

VSNC 电磁阀


型号代码

		VSNC	-	F	-		-		-	D	-		-		-		-		-	
型号																				
VSNC	电磁阀系列																			
阀类型																				
F	法兰阀																			
设计原理																				
	活塞式滑阀																			
附加功能																				
	不配																			
C	阀功能可调整																			
阀功能																				
M52	单电控两位五通阀 单电控两位三通阀 ¹⁾																			
B52	双电控两位五通阀																			
P53C	三位五通阀, 中封式																			
P53E	三位五通阀, 中泄式																			
P53U	三位五通阀, 中压式																			
单电控阀的复位方式																				
	无																			
M	机械弹簧复位																			
手控装置																				
D	非锁定式、锁定式																			
气动连接 1, 3, 5²⁾																				
G14	螺纹 G1/4																			
N14	螺纹 N1/4																			
阀门控制装置接口																				
F8	配备隔磁管-Ø 8 mm																			
FN	配备隔磁管-Ø 9 mm																			
额定工作电压/电气接口																				
	无																			
1A1	24V DC/ 接口样式 A, 符合标准 EN 175301																			
1B2	24V DC/ 接口样式 B, 工业标准																			
欧盟认证																				
	无																			
EX4	II 2 GD																			
防爆等级																				
	无																			
A	本安型																			

1) 方便地转动密封件可从两位五通方向阀切换为两位三通方向阀

2) 其它气动接口 → www.festo.com/catalogue/vsnc

订购说明 款型

	<p>可配置的产品</p>	<p>此产品及其所有衍生款型均可通过配置器订购。</p>	<p>配置器可在 DVD 上的产品中进行订购或通过</p> <p>→ www.festo.com/catalogue/...</p>	<p>请您在搜索栏中输入配置部件编号: 8026033</p>
---	----------------------	------------------------------	---	---------------------------------

订购说明

电磁阀 VSNC-F8, 配备隔磁管-Ø 8 mm					
图标	气动连接 1, 3, 5	电气接口	额定工作电压	部件号	型号
两位三通阀或两位五通阀¹⁾, 单电控					
	螺纹 G1/4	无	无	★ 577257	VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
	螺纹 N1/4	无	无	★ 577262	VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
	螺纹 G1/4	连接电缆, B 型, 工业标准	24 V DC	★ 577295	VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
双电控两位五通阀					
	螺纹 G1/4	无	无	577258	VSNC-F-B52-D-G14-F8
	螺纹 N1/4	无	无	577263	VSNC-F-B52-D-N14-F8
	螺纹 G1/4	连接电缆, B 型, 工业标准	24 V DC	577296	VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
三位五通阀					
	螺纹 G1/4	无	无	577259	VSNC-F-P53C-MD-G14-F8
	螺纹 N1/4	无	无	577264	VSNC-F-P53C-MD-N14-F8
	螺纹 G1/4	无	无	577261	VSNC-F-P53E-MD-G14-F8
	螺纹 N1/4	无	无	577266	VSNC-F-P53E-MD-N14-F8
	螺纹 G1/4	无	无	577260	VSNC-F-P53U-MD-G14-F8
	螺纹 N1/4	无	无	577265	VSNC-F-P53U-MD-N14-F8

1) 方便地转动密封件可从两位五通方向阀切换为两位三通方向阀。

订购说明 – 附件

电磁线圈 VACF, 用于隔磁管-Ø 8 mm					
宽	额定工作电压	峰值/稳定功率	部件号	型号	
接口样式 B, 工业标准					
22 mm	12 V DC	3.4 W	8030801	VACF-B-B2-5	
22 mm	24 V DC	3.3 W	8030802	VACF-B-B2-1	
22 mm	DC 48 V	3.4 W	8030803	VACF-B-B2-7	
22 mm	24 V AC; 50/60 Hz	3.9 VA/2.6 VA	8030804	VACF-B-B2-1A	
22 mm	48 V AC; 50/60 Hz	3.9 VA/2.7 VA	8030805	VACF-B-B2-7A	
22 mm	110/120 V AC; 50/60 Hz	4.4 VA/3.3 VA	8030806	VACF-B-B2-16B	
22 mm	230/240 V AC; 50/60 Hz	5.8 VA/4.6 VA	8030808	VACF-B-B2-3W	

VAMC 保护盖			部件号	型号	
			8028240	VAMC-B10-20-CH2	

更多附件 → www.festo.com/catalogue/vsnc > 文档

电磁阀 VSNC-FN, 配备隔磁管-Ø 9 mm

订购说明

电磁阀 VSNC-FN, 配备隔磁管-Ø 9 mm						
图标	气动连接 1, 3, 5	电气接口	欧盟认证	防爆等级	部件号	型号
两位三通阀或两位五通阀¹⁾, 单电控						
	螺纹 G1/4	无			★ 577267	VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
	螺纹 N1/4	无			★ 577272	VSNC-FC-M52-MD-N14-FN
	螺纹 G1/4	连接电缆, A 型, 符合标准 EN 175301	II 2GD	本安型	577281	VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-Ex4-A
	螺纹 N1/4		II 2GD	本安型	577286	VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-Ex4-A
双电控两位五通阀						
	螺纹 G1/4	无			577268	VSNC-F-B52-D-G14-FN
	螺纹 N1/4	无			577273	VSNC-F-B52-D-N14-FN
	螺纹 G1/4	连接电缆, A 型, 符合标准 EN 175301	II 2GD	本安型	577282	VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-Ex4-A
	螺纹 N1/4		II 2GD	本安型	577287	VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-Ex4-A
三位五通阀						
	螺纹 G1/4	无			577269	VSNC-F-P53C-MD-G14-FN
	螺纹 N1/4	无			577274	VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
	螺纹 G1/4	无			577271	VSNC-F-P53E-MD-G14-FN
	螺纹 N1/4	无			577276	VSNC-F-P53E-MD-N14-FN
	螺纹 G1/4	无			577270	VSNC-F-P53U-MD-G14-FN
	螺纹 N1/4	无			577275	VSNC-F-P53U-MD-N14-FN

1) 方便地转动密封件可从两位五通方向阀切换为两位三通方向阀。

订购说明 附件

电磁线圈 VACN-N, 用于隔磁管-Ø 9 mm						
额定工作电压	欧盟认证	防爆等级	峰值/稳定功率	部件号	型号	
接口样式 A 型, 符合标准 EN 175301						
24 V DC	II 2GD	本安型	-	8029139	VACN-N-A1-1-EX4-A	
24 V DC	II 3GD	无火花	2.1 W	8029136	VACN-N-A1-1-EX2-N	
110/120 V AC; 50/60 Hz	II 3GD	无火花	110 V AC 50 Hz 6.9 VA/4.1 VA	8029137	VACN-N-A1-16B-EX2-N	
230 V AC; 50/60 Hz	II 3GD	无火花	230 V AC 50 Hz 6.9 VA/4.1 VA	8029138	VACN-N-A1-3A-EX2-N	
接口样式 B 型						
24 V DC	无	无	0.7 W	8029144	VACN-N-A1-1	
110/120 V AC; 50/60 Hz	无	无	110 V AC 50 Hz 5.2 VA/3.1 VA	8029134	VACN-N-A1-16B	
230 V AC; 50/60 Hz	无	无	230 V AC 50 Hz 6.2 VA/3.7 VA	8029135	VACN-N-A1-3A	
电缆, 3 m						
24 V DC	II 2GD	浇铸壳体	2.6 W	8029143	VACN-N-K1-1-EX4-M	
110/120 V AC; 50/60 Hz	II 2GD	浇铸壳体	110 V AC 50/60 Hz 2.4 VA	8029142	VACN-N-K1-16B-EX4-M	
230 V AC; 50/60 Hz	II 2GD	浇铸壳体	230 V AC 50/60 Hz 2.1 VA	8029141	VACN-N-K1-3A-EX4-M	
电缆带绝缘管接头, 0.5 m						
24 V DC	Class 1; Div 1, 符合 NEC 500	浇铸壳体	4.6 W	8029146	VACN-N-K11-1-0,5-U4-M	
110/120 V AC; 50/60 Hz	Class 1; Div 1, 符合 NEC 500	浇铸壳体	120 V AC, 60 Hz: 10 VA/6.8 VA	8029145	VACN-N-K11-16B-0,5-U4-M	
230 V AC; 50/60 Hz	Class 1; Div 1, 符合 NEC 500	浇铸壳体	230 V AC, 50 Hz: 11.5 VA/8 VA	8029140	VACN-N-K11-3A-0,5-U4-M	
VAMC 保护盖					部件号	型号
					8028240	VAMC-B10-20-CH2

更多附件 → www.festo.com/catalogue/vsnc > 文档

型号代码

电磁线圈		
VACF	F 系列	
VACN	N 系列	
电磁线圈类型		
A	宽 30 mm, 用于隔磁管-Ø 8 mm	
B	宽 22 mm, 用于隔磁管-Ø 8 mm	
N	用于隔磁管-Ø 9 mm	
插座		
	无	
电气接口		
A1	接口样式 A 型, 符合标准 EN 175301	
B2	接口样式 B, 工业标准	
K1	管路	
K11	电缆带绝缘管接头	
额定工作电压		
1A	24 V AC/50 ... 60 Hz	
3A	230 V AC/50 ... 60 Hz	
3W	230 V AC/240 V AC/50 ... 60 Hz	
7A	48 V AC/50 ... 60 Hz	
16B	120 V AC/60 Hz 和 110 V AC/50 ... 60 Hz	
1	24 V DC	
5	12 V DC	
7	DC 48 V	
线路长度		
	无	
0.5	0.5 m	
欧盟认证		
	无	
EX2	II 3 GD	
EX3	II 2 G	
EX4	II 2 GD	
认证		
	无	
U4	Class 1; Div 1, 符合 NEC 500	
防爆等级		
	无	
A	本安型	
M	胶封型	
N	无火花	