

# Kundenspezifische Schläuche

**FESTO**



## Individuell!

### Highlights

- Individuelle Zusammenstellung – einfache Auswahl und Bestellung
- Ablängung und Gebindegröße nach Kundenwunsch
- Viele Grundfarben, individuelle Farben möglich
- Individuell bedruckt und gelabelt

**Sie wünschen – wir liefern: kundenspezifische Schläuche. Zuverlässig, in gewohnt guter Qualität, auch bei der Verbindungstechnik. In einem überaus breiten Spektrum, höchst individuell und dennoch via Konfigurator einfach ausgewählt. Mehrwert individuell eingebaut.**

### Bequeme und einfache Handhabung

Sie wünschen – wir längen ab. Bei einer Mindestabnahme von 3000 Metern liefern wir in Gebinden von 25, 50, 100, 200 ... 500 Metern – eben so, wie Sie die Gebinde benötigen. Und die reduzierte Verpackung schont die Umwelt.

### Ihr Name – unsere Qualität

Sie wünschen – wir labeln: Ob Ihr Firmenname und/oder die interne Teilenummer – eine entsprechende Bedruckung sorgt für individuelles Design. Und macht Ersatz oder Austausch schnell und unkompliziert.

### Sie wünschen – wir färben:

bedarfsgerechte Farbauswahl für hohen Wiedererkennungswert und einfache Handhabung. Deshalb gibt es die kundenspezifischen Schläuche in sieben Grundfarben – weitere Farben auf Anfrage!

### Bequem bestellen

Sie wünschen – wir machen es bequem für Sie: Einfache und exklusive Auswahl und Bestellung der individuellen Schläuche via Konfigurator – nur einen Klick entfernt.

# Kundenspezifische Schläuche

Für alle Fälle die passende Lösung

Bezeichnung	PUN/ PUN-DUO	PUN-H/ PUN-H-DUO	PUN-CM	PUN-VO	PUN-VO-C	PEN	PLN	PAN	PAN-R	PAN-VO	PAN-MF
Betriebsmedium	Druckluft, Vakuum	Druckluft, Vakuum, Wasser*	Druckluft, Vakuum	Druckluft, Vakuum, Wasser*	Druckluft, Vakuum, Wasser*	Druckluft, Vakuum, Wasser*	Druckluft, Vakuum, Wasser*	Druckluft, Vakuum	Druckluft, Vakuum	Druckluft, Vakuum, Wasser*	Druckluft, Vakuum
Temperatur [°C]	-35 ... +60	-35 ... +60	-35 ... +60	-35 ... +60	-35 ... +60	-30 ... +60	-30 ... +80	-30 ... +80	-30 ... +80	-30 ... +90	-60 ... +100
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +10	-0,95 ... +10	-0,95 ... +10	-0,95 ... +10	-0,95 ... +10	-0,95 ... +10	-0,95 ... +14	-0,95 ... +19	-0,95 ... +35	-0,95 ... +12	-0,95 ... +31
Chemikalienbeständig	-	+	+	+	+	++	++	+	+	+	+
Lebensmitteltauglich	-	+++ FDA	-	-	-	-	+++ VO (EU) Nr. 10/2011	-	-	-	-
Hydrolysebeständig	+	++	++	++	++	+++	+++	++	++	++	++
Brandprüfung	-	-	-	UL 94 DIN 5510-2	UL 94 DIN 5510-2	-	-	-	-	UL 94	-
Halogenfrei	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	+++
Flexibilität	+++	+++	++	++	++	++	+	++	+	++	+
Besonderheit	Varianten- vielfalt	hydrolyse- beständig	antista- tisch	flamm- hemmend	resistent gegen Schweiß- spritzer	schlepp- ketten- tauglich	witterungs- beständig	hoch- belastbar	geeignet für Drücke bis 35 bar	resistent gegen Schweiß- spritzer	DIN 73378 KFZ-Zulas- sung

+++ sehr gute Eignung ++ gute Eignung + bedingte Eignung - nicht geeignet

\* Wasser und andere Medien auf Anfrage

Hoch individuelle Schläuche – und trotzdem einfache Auswahl in zwei Schritten – dank Konfigurator:

**1. Schritt:** Schlauchtyp sowie passende Verschraubung unter Berücksichtigung der Anwendungen und Umgebungseinflüsse auswählen

**2. Schritt:** Kundenindividuelle Eigenschaften auswählen:

→ Farbe → Aufdruck → Gebindegröße



**Standard**  
PEN/QS  
PUN/QS  
PAN/QS



**Chemikalienbeständig, lebensmitteltauglich und hydrolysebeständig**  
PLN/NPQP  
PUN-H/NPKA



**Flammhemmend**  
PUN-VO/NPQM



**Höhere Drücke**  
PAN-MF/ NPQM  
PAN-R/ NPQH



**Antistatisch**  
PUN-CM/ NPQM



**Resistent gegen Schweißspritzer**  
PUN-VO-C/NPQH  
PAN-VO/QS-VO

## Passendes Zubehör auswählen.

Festo bietet ein breites Spektrum an Zubehör für eine einfache und sichere Installation von pneumatischen Systemen.

[www.festo.com/tubingkit](http://www.festo.com/tubingkit)



Schlauchschnneider



Schlauchklemme



Schlauchbinder

[www.festo.com](http://www.festo.com)