

## FESTO

Näherungsschalter  
Proximity switch  
Interruptor de proximidad

D-73726 Esslingen  
Phone:  
+49/711/347-0  
www.festo.com



1002b

750 805



### Warnung/ Warning/ Advertencia

- de** Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil geeignet!  
Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.
- en** Do not use as a safety device!  
Switch off voltage prior to working on electrics.
- es** No utilizar como sensor de protección!  
Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico.




### Hinweis/ Note/ Nota

- de** Dieses Produkt wird bestimmungsgemäß zur Abfrage der Position von Magneten (z. B. der Kolbenstellung) in Produkten von Festo verwendet. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen.
- en** This product has been designed for scanning the position of magnets (e.g. the piston position) in Festo products. This product is intended for use in an industrial environment.
- es** Este producto ha sido diseñado para la detección de la posición de imanes (p. ej. de la posición del émbolo) en productos de Festo. Este producto está previsto para un uso industrial.

# Elektrischer Anschluss/ Electrical connection/ Conexión eléctrica

## SME-8-K...-LED-24



## Montagehinweise/ Mounting instructions/ Instrucciones para el montaje

12 ... 30 V AC/DC  
Max. 500 mA  
Max. 10 VA/W  
-40 ... +70 °C<sup>1)</sup>  
IP65, IP67

- 1) **de** Bei SME-8-K-LED-24 → -40 ... +60 °C
- 1) **en** For SME-8-K-LED-24 → -40 ... +60 °C
- 1) **es** Con SME-8-K-LED-24 → -40 ... +60 °C

