

# FESTO Drive Sensor Overview

## for cylinder switches and position transmitters

28 May, 2021

### cylinder switches



... function is given.



... function is given except on the drive with given stroke length.



... no function.

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT0-8E	SMT-8G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8...-230	SME-8...-S6	SMPO-8E	CRSME0-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SME0-8E	SMTSO-8E	
ADN-12	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	
ADN-16	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y		y	y	y
ADN-16-TT	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y		y	y	y
ADN-20	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-20-TT	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-25-TT	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-32	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-32-TT	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-40	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y		y	y
ADN-40-TT	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y		y	y
ADN-50	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-50-TT	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-63	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-63-TT	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
ADN-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-80-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-100-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-125	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-125-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-S-6			y	y				y											y	y								
ADN-S-10			y	y				y											y	y								
ADN-S-12	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-S-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-S-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-S-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-S-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-S-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-S-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADN-S-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADNP-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADNP-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADNP-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADNP-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADNP-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVC-4																												
ADVC-6			y	y				y											y	y								
ADVC-10			y	y				y											y	y								
ADVC-12			y	y				y											y	y								
ADVC-16			y	y				y											y	y								
ADVC-20			y	y				y											y	y								
ADVC-25			y	y				y											y	y								
ADVC-32	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y
ADVC-40	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y
ADVC-50	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y
ADVC-63	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
ADVC-80	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y		y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
ADVC-100	y	y		y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y		y		y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-12	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-16	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-20	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-32	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-40	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-50	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ADVU-125	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-12	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y						y	y	y	y	y	y
AEN-16	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y		y	y	y
AEN-20	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-32	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-40	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y		y	y
AEN-50	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-S-6			y	y				y												y	y							
AEN-S-10			y	y				y												y	y							
AEN-S-12	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-S-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-S-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-S-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-S-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-S-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEN-S-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
AEN-S-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVC-4																												
AEVC-6			y	y				y												y	y							
AEVC-10			y	y				y												y	y							
AEVC-12			y	y				y												y	y							
AEVC-16			y	y				y												y	y							
AEVC-20			y	y				y												y	y							
AEVC-25			y	y				y												y	y							
AEVC-32	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y		y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
AEVC-40	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y		y	y			y		y		y	y		y	y
AEVC-50	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y		y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
AEVC-63	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y		y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
AEVC-80	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y		y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
AEVC-100	y	y		y	y	y	y	y		y		y		y	y	y	y		y		y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-12	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-16	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-20	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-25	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-32	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-40	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-50	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
AEVU-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
CDC-20																												
CDC-25																												
CDC-32											y																	
CDC-40											y																	
CDC-50											y																	
CDC-63											y																	
CDC-80											y																	
CLR-12	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
CLR-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
CLR-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
CLR-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
CLR-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
CLR-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
CLR-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
CLR-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
CRDNG-32																			y									
CRDNG-40																			y									
CRDNG-50																			y									
CRDNG-63																			y									
CRDNG-80																			y									
CRDNG-100																			y									
CRDNG-125																			y									
CRDNGS-32																			y									
CRDNGS-40																			y									
CRDNGS-50																			y									
CRDNGS-63																			y									
CRDNGS-80																			y									
CRDNGS-100																			y									
CRDNGS-125																			y									
CRDSNU-12										y									y									
CRDSNU-16										y									y									
CRDSNU-20										y									y									
CRDSNU-25										y									y									
CRDSNU-32										y									y									
CRDSNU-40										y									y									
CRDSNU-50										y									y									
CRDSNU-63										y									y									
CRHD-32										y																		
CRHD-40										y																		
CRHD-50										y																		

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E	
CRHD-63										y																			
CRHD-80										y																			
CRHD-100										y																			
DFC-4																													
DFC-6			y	y				y											y	y									
DFC-10			y	y				y											y	y									
DFLC-40	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
DFLC-63	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
DFLC-100	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
DFLG-160	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
DFM-6				y				y																					
DFM-10				y				y																					
DFM-12	y	y			y	y	y			y	y			y	y	y	y					y		y		y	y	y	y
DFM-12-B	y	y	y	y	y		y	y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y		
DFM-16	y	y			y	y	y					y	y	y	y	y	y					y		y				y	y
DFM-16-B	y	y			y		y			y	y		y	y	y						y	y	y	y	y	y	y		
DFM-20	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y		y				y	y
DFM-20-B	y	y			y		y			y	y		y	y	y						y	y	y	y	y	y	y		
DFM-25	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
DFM-25-B	y	y			y		y			y	y		y	y	y						y	y	y	y	y	y	y		
DFM-32	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
DFM-32-B	y	y			y		y			y	y		y	y	y						y	y	y	y	y	y	y		
DFM-40	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y		y	y
DFM-40-B	y	y			y		y			y	y		y	y	y						y	y	y	y	y	y	y		
DFM-50	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
DFM-50-B	y	y			y		y			y	y		y	y	y						y	y	y	y	y	y	y		
DFM-63	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
DFM-63-B	y	y			y		y			y	y		y	y	y						y	y	y	y	y	y	y		
DFM-80	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
DFM-100	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	y
DFP-10			y	y				y												y	y								
DFP-16			y	y				y												y	y								

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DFP-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFP-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFP-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFP-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFSP-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFSP-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFSP-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFSP-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFSP-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFST-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFST-32-D	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFST-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFST-50-D	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFST-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFST-63-D	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFST-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DFST-80-D	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-8-G			y	y				y												y	y							
DGC-12-G			y	y				y												y	y							
DGC-8-KF			y	y				y												y	y							
DGC-12-KF			y	y				y												y	y							
DGC-18-G	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-18-GF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-18-HD	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-18-K	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-18-KF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-25-G	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-25-GF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-25-HD	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-25-K	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-25-KF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-32-G	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DGC-32-GF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-32-K	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-32-KF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-40-G	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-40-GF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-40-HD	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-40-K	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-40-KF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-50-G		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-50-GF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-50-K	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-50-KF	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-63-G	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-63-GF		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-63-K	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-63-KF		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-12-ZR	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-18-SP	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-18-ZR	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-25-SP	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-25-ZR	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-40-SP	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-40-ZR	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-63-SP	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGE-63-ZR	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGO-12																												
DGO-16																												
DGO-20																												
DGO-25																												
DGO-32																												
DGO-40																												
DGPL-18	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y



	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DGPL-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGPL-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGPL-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGPL-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGPL-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGPL-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGRF-C-20																												
DGRF-C-25																												
DGRF-C-32-....-P											y																	
DGRF-C-32-....-PPV/PPS		y								y		y																
DGRF-C-40-....-P											y																	
DGRF-C-40-....-PPV/PPS		y								y																		
DGRF-C-50-....-P											y																	
DGRF-C-50-....-PPV/PPS		y								y																		
DGRF-C-63-....-P											y																	
DGRF-C-63-....-PPV/PPS		y								y		y																
DGSL-4			y	y				y												y	y							
DGSL-6			y	y				y												y	y							
DGSL-8			y	y				y												y	y							
DGSL-10			y	y				y												y	y							
DGSL-12			y	y				y												y	y							
DGSL-16			y	y				y												y	y							
DGSL-20			y	y				y												y	y							
DGSL-25			y	y				y												y	y							
DGST-6			y	y				y												y	y							
DGST-8			y	y				y												y	y							
DGST-10			y	y				y												y	y							
DGST-12			y	y				y																				
DGST-16	y	y			y	y	y					y		y	y	y	y					y		y			y	y
DGST-20	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGST-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y					y		y			y	y
DGTZ-10-GF			y	y																y	y							

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E	
DGTZ-10-KF			y	y															y	y									
DGTZ-16-GF			y	y																									
DGTZ-16-KF			y	y																									
DGTZ-20-GF			y	y															y	y									
DGTZ-20-KF			y	y															y	y									
DHDS-16																													
DHDS-16-NC																													
DHDS-32	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y			y	y	
DHDS-32-NC	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y			y	y	
DHDS-50	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	
DHDS-50-NC	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	
DHEB-27			y	y				y												y	y								
DHEB-33			y	y				y												y	y								
DHEB-41			y	y				y												y	y								
DHEB-51			y	y				y												y	y								
DHEB-63			y	y				y												y	y								
DHEF-20	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y	
DHPC-6			y					y																					
DHPC-10	y	y					y			y																			
DHPC-16	y	y	y		y		y	y		y				y															
DHPL-10	y	y	y	y		y	y	y		y	y									y	y								
DHPL-16	y	y	y	y		y	y	y		y	y									y	y								
DHPL-20	y	y	y	y	y	y	y	y		y	y			y						y	y		y		y	y	y	y	
DHPL-25	y	y	y	y		y	y	y		y	y									y	y								
DHPL-32	y	y	y	y		y	y	y		y	y									y	y								
DHPL-40	y	y	y	y	y	y	y	y		y	y			y						y	y		y		y	y	y	y	
DHPS-6																													
DHPS-6-NC																													
DHPS-6-NO																													
DHPS-10	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y			y	y
DHPS-10-NC	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y			y	y
DHPS-10-NO	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y			y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DHPS-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y			y	y
DHPS-16-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y			y	y
DHPS-16-NO	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y			y	y
DHPS-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHPS-20-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHPS-20-NO	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHPS-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHPS-25-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHPS-25-NO	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHPS-35	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHPS-35-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHPS-35-NO	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHRS-10																												
DHRS-10-NC																												
DHRS-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHRS-16-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHRS-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHRS-25-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHRS-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHRS-32-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHRS-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHRS-40-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHWS-10																												
DHWS-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHWS-16-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHWS-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHWS-25-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHWS-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHWS-32-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHWS-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DHWS-40-NC	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DGC-80-K	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DLGF-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLGF-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLGF-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLGF-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLP-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLP-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLP-125	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLP-160	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLP-250	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DLP-320	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DMM-10	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DMM-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DMM-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DMM-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DMM-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNC-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNC-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNC-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNC-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNC-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNC-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNC-125	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNCB-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNCB-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y					y		y				y
DNCB-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNCB-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNCB-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNCB-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNG-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNG-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNG-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNG-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DNG-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNG-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNG-125	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNG-160	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DNG-200	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DPDM-6			y	y				y											y	y								
DPDM-10			y	y				y											y	y								
DPDM-16			y	y				y											y	y								
DPDM-20			y	y				y											y	y								
DPDM-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DPDM-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DPZ-10	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y		y				y	y
DPZ-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DPZ-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y		y	y	y	y	y
DPZ-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y		y	y	y	y	y
DPZ-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQ-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQ-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQ-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQ-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQD-6			y	y				y											y	y								
DRQD-8			y	y				y											y	y								
DRQD-12			y	y				y											y	y								
DRQD-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQD-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQD-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQD-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQD-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRQD-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-8			y	y				y											y	y								
DRRD-10			y	y				y											y	y								
DRRD-12			y	y				y											y	y								

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DRRD-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-35	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-16-PS1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-20-PS1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-25-PS1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-32-PS1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-35-PS1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-40-PS1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRRD-50-PS1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DRVS-6			y	y				y	y											y	y							
DRVS-8			y	y				y	y											y	y							
DRVS-12			y	y				y	y											y	y							
DRVS-16			y	y				y	y											y	y							
DRVS-25			y	y				y	y											y	y							
DRVS-32			y	y				y	y											y	y							
DRVS-40			y	y				y	y											y	y							
DSBC-32	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-32-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-40	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-40-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-50-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-63-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-80-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DSBC-100	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-100-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-125	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBC-125-TT	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBF-C-32		y								y	y	y																
DSBF-C-40		y								y	y																	
DSBF-C-50		y								y	y																	
DSBF-C-63		y								y	y	y																
DSBF-C-80		y								y	y	y																
DSBG-32	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-40	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-50	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-63	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-80	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-100	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-125	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-160	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-200	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-250	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSBG-320	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DSL-16	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y	y	y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y
DSL-20	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y	y	y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y
DSL-25	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y	y	y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y
DSL-32	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y	y	y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y
DSL-40	y	y	y	y	y	y	y	y		y		y	y	y	y	y	y			y	y	y	y	y	y	y	y	y
DSM-6			y	y				y	y											y								
DSM-8			y	y				y	y											y								
DSM-10			y					y	y											y								
DSM-12			y	y				y												y	y							

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DSM-16				y				y											y	y								
DSM-25			y	y				y											y	y								
DSM-32			y	y				y											y	y								
DSM-40			y	y				y											y	y								
DSM-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-8	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-10	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-12	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-16	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-20	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-32	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-40	y	y			y	y	y			y		y	y			y	y						y	y	y	y	y	y
DSNU-50	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-63	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-S-8	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-S-12	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-S-16	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-S-20	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DSNU-S-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DW-80	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
DWA-50	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y



	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
DWA-63	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DWB-50	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DWB-63	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DWC-50	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DWC-63	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DZF-12	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DZF-18	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DZF-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DZF-32	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DZF-40	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DZF-50	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DZF-63	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
DZH-16	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y		y				y
DZH-20	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y					y	y	y				y
DZH-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y				y
DZH-32																												
DZH-40																												
DZH-50																												
DZH-63																												
EGSC-BS-KF-25		y																										
EGSC-BS-KF-32		y																										
EGSC-BS-KF-45		y																										
EGSC-BS-KF-60		y																										
EGSL-32		y																										
EGSL-45		y																										
EGSL-55		y																										
EGSL-75		y																										
EHPS-16	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
EHPS-20	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
EHPS-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ELGC-TB-BS-45		y																										
ELGC-TB-BS-60		y																										

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
ELGC-TB-BS-80		y																										
EPCC-BS-25		y																										
EPCC-BS-32		y																										
EPCC-BS-45		y																										
EPCC-BS-60		y																										
ESBF-32		y								y																		
ESBF-40		y								y																		
ESBF-50		y								y																		
ESBF-63		y								y																		
ESBF-80		y								y																		
ESBF-100		y								y																		
ESNU-8	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-10	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-12	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-16	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-20	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-25	y	y			y	y	y			y		y	y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-32	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-40	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-50	y	y			y	y	y			y		y	y		y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
ESNU-63	y	y			y	y	y			y		y			y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
EZH-10	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HD-8	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HD-12	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HD-18	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HD-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
HD-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGD-16																												
HGD-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGD-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-35-A		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-35-A-G1		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-35-A-G2		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-40-A		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-40-A-G1		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-40-A-G2	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-50-A		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-50-A-G1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-50-A-G2	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-63-A					y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-63-A-G1	y				y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-63-A-G2	y				y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-80-A		y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-80-A-G1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDD-80-A-G2	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGDS-PP-12 gripper			y	y																y								
HGDS-PP-12 swivel			y	y				y												y	y							
HGDS-PP-16 gripper				y																y								
HGDS-PP-16 swivel			y	y				y												y	y							
HGDS-PP-20 gripper				y																y								
HGDS-PP-20 swivel			y	y				y												y	y							
HGDT-25			y					y												y	y							
HGDT-25-G1			y	y				y												y	y							
HGDT-25-G2			y	y				y												y	y							
HGDT-35			y					y												y	y							
HGDT-35-G1			y					y												y	y							
HGDT-35-G2			y	y				y												y	y							
HGDT-40			y	y				y												y	y							

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8E	SMT-8G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
HGDT-40-G1			y	y				y											y	y								
HGDT-40-G2			y	y				y											y	y								
HGDT-50			y	y				y											y	y								
HGDT-50-G1			y	y				y											y	y								
HGDT-50-G2			y	y				y											y	y								
HGDT-63			y	y				y											y	y								
HGDT-63-G1			y	y				y											y	y								
HGDT-63-G2			y	y				y											y	y								
HGP-10	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGP-16	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGP-20	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGP-25	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGP-35	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-16			y	y				y											y	y								
HGPD-16-G1			y	y				y											y	y								
HGPD-16-G2			y	y				y											y	y								
HGPD-20			y	y				y											y	y								
HGPD-20-G1			y	y				y											y	y								
HGPD-20-G2			y	y				y											y	y								
HGPD-25			y	y				y											y	y								
HGPD-25-G1			y	y				y											y	y								
HGPD-25-G2			y	y				y											y	y								
HGPD-35			y	y				y											y	y								
HGPD-35-G1			y	y				y											y	y								
HGPD-35-G2			y	y				y											y	y								
HGPD-40	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-40-G1	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-40-G2	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-50	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-50-G1	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-50-G2	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-63	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8E	SMT-8G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
HGPD-63-G1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-63-G2	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-80-G1	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPD-80-G2	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPL-14	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPL-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPL-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPL-63	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HGPP-10																												
HGPP-12																												
HGPP-16																												
HGPP-20																												
HGPP-25																												
HGPP-32																												
HGPT-16								y																				
HGPT-16-G1				y				y																				
HGPT-16-G2								y																				
HGPT-20								y																				
HGPT-20-G1								y																				
HGPT-20-G2								y																				
HGPT-25								y																				
HGPT-25-G1				y				y																				
HGPT-25-G2				y				y																				
HGPT-35								y																				
HGPT-35-G1				y				y																				
HGPT-35-G2				y				y																				
HGPT-40							y																					
HGPT-40-G1	y						y																					
HGPT-40-G2	y						y																					
HGPT-50	y						y																					
HGPT-50-G1	y						y																					

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
HGPT-50-G2	y						y																					
HGPT-63	y						y																					
HGPT-63-G1	y						y																					
HGPT-63-G2	y						y																					
HGPT-80	y						y																					
HGPT-80-G1	y						y																					
HGPT-80-G2	y						y																					
HGRT-16-A			y	y				y												y	y							
HGRT-16-A-G2			y	y				y												y	y							
HGRT-20-A			y	y				y												y	y							
HGRT-20-A-G2			y	y				y												y	y							
HGRT-25-A			y	y				y												y	y							
HGRT-25-A-G2			y	y				y												y	y							
HGRT-32-A			y	y				y												y	y							
HGRT-32-A-G2			y	y				y												y	y							
HGRT-40-A	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HGRT-40-A-G2	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HGRT-50-A	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HGRT-50-A-G2	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HMP-16	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HMP-20	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HMP-25	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HMP-32	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HMPL-12	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HMPL-16	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HMPL-20	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HPV-10	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HPV-14	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HPV-22	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HPVS-10	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HPVS-14	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y
HPVS-22	y	y			y	y	y			y	y		y	y	y	y	y					y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8-G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E
HSP-12	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HSP-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HSP-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HSW-10	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HSW-12	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
HSW-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLE-10																												
SLE-16																												
SLE-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLE-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLE-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLE-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLE-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLF-6			y	y				y												y	y							
SLF-10			y	y				y												y	y							
SLF-16			y	y				y												y	y							
SLG-8			y	y				y												y	y							
SLG-12			y	y				y												y	y							
SLG-18			y	y				y												y	y							
SLM-12	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLM-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLM-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLM-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLM-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLM-40	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SLS-6			y	y				y												y	y							
SLS-10			y	y				y												y	y							
SLS-16			y	y				y												y	y							
SPZ-10	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SPZ-16	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SPZ-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y
SPZ-25	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y

	SDBT-MSX	SMT-8M-A	SMT-10M	SDBC-MSB	SMT-8-SL	SMT-8-E	SMT-8G	SMT-10G	SRBS	CRSMT-8M	SMT-C1	SDBT-MS-20NL	SDBT-BSW PU/NU (3-wire)	SDBT-BSW ZU (2-wire)	SME-8-...-230	SME-8-...-S6	SMPO-8E	CRSMEO-4	SME-10	SME-10M	SME-8	SME-8-FM	SME-8-O	SME-8-SL	SME-8M	SME-8M-DO	SMEO-8E	SMTSO-8E	
SPZ-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
STA-20	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
STA-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
STA-50	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
STAF-32	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
STAF-80	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
YSRWJ-5	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
YSRWJ-7	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y
YSRWJ-8	y	y			y	y	y			y		y		y	y	y	y				y	y	y	y	y	y	y	y	y

Position transmitters will follow shortly.

Until then, please use the selection table on the catalog pages of the respective position transmitter.