

Sie können die Bestellmenge in der Spalte „Menge“ am Bildschirm eintragen oder im **Ausdruck**.  
 Nutzen Sie für **Speichern** und für **Drucken** die Funktionen Ihres Acrobat Readers. Ihr Acrobat Reader bietet u. U. auch die Möglichkeit, das ausgefüllte Dokument sofort als E-Mail-Anhang zu versenden. Wir freuen uns auf jede Form Ihres Auftrags.  
**E-Mail: did@festo.com** **Fax: 0711 3467 1333**

## Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2024 Pneumatische Steuerung auf Lochblech

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung und technische Angaben/Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis/Stk	Menge	Preis
1-3	Bis 5 St.	Montageplatte 700 x 550 mm, verzinktes Lochblech, 8mm Raster, mit 4 Distanzbolzen als Montagehilfe, Schildstreifen und montierbarem Kennzeichnungsschild	8022228	57,77 €		
	Ab 6 St.			55,59 €		
	Ab 11 St			53,41 €		
4	1	Doppeltwirkender Zylinder, Durchmesser 25 mm, Hub 100 mm, einstellbare Endlagendämpfung mit Verschraubungen, Magnetring, Schaltnocken und Befestigungssatz	544323	101,00 €		
5	1	5/2-Wegeventil (Impulsventil), beidseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung, mit Verschraubung und Befestigungssatz	541194	53,00 €		
6	1	5/2-Wegeventil, einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit Federrückstellung, mit Verschraubung und Befestigungssatz	541195	52,00 €		
7	2	3/2-Wegeventil, betätigt durch Magnetring des Zylinders, für die direkte Montage am Zylinder, mit Verschraubungen	541189	41,01 €		
8	1	3/2-Wegeventil, betätigt durch Hebel mit Raste, in Ruhestellung gesperrt, mit Verschraubungen und Befestigungssatz	541202	29,00 €		
9	2	3/2-Wegeventil, betätigt durch Druckknopf mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt, mit Verschraubung und Befestigungssatz	541203	25,00 €		
10	1	3/2-Wegeventil, einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit Federrückstellung, Ruhestellung gesperrt oder offen, mit Verschraubung und Befestigungssatz	548666	43,00 €		
11	2	Drosselrückschlagventil	193967	19,10 €		
12	2	Wechselventil, mit Verschraubung und Befestigungssatz	541199	24,00 €		
13	1	Zweidruckventil, mit Verschraubung und Befestigungssatz	541200	29,00 €		
14	1	Verteilerblock, mit Handschiebeventil, 8 Anschlüsse mit Rückschlagventilen gesichert, mit Verschraubungen und Befestigungsmaterial	541198	55,00 €		
15	1	Einschaltventil mit Filterregelventil	540691	214,00 €		
16	2	T-Steckverbindung, für Schlauch PUN-4x0,75 (Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)	153128	3,89 €		
17	1	Verschlussstopfen, zum Einstecken in die Verschraubung (Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)	153267	1,05 €		
18	1	Kunststoffschlauch PUN-4x0,75 (Verpackungseinheit: 10 m)	151496	17,00 €		
19	1	Klebeetiketten, zur Kennzeichnung der Bauteile, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	247741	4,70 €		
20	1	Schraubendreher	244646	2,00 €		
21	1	Wasserfester Folienschreiber schwarz 0,4	8030787	3,70 €		
22	1	Kabel-/Schlauchbinder Satz, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	544258	4,70 €		
	Bis 5 St.	Kompletter Bauteilesatz Lfd. Nr. 4-22 für Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2024 Variante Pneumatische Steuerung auf Lochblech	8181071	590,00 €		
	Ab 6 St.			560,00 €		
	Ab 11 St			531,00 €		

### Zubehör:

1	1	Wenn Sie mobil sein oder sicher aufbewahren wollen: Koffer gleich mitbestellen! Aufbewahrungskoffer (Innenabmessungen: B x T x H: 710 x 570 x 165)	30336	304,00 €		
1	1	Kunststoffschlauch PUN-6x1 (Verpackungseinheit: 5 m) zum Anschluss des Verteilerblocks und Einschaltventil mit Filterregelventil an die Druckluftversorgung	152963	14,00 €		
1	1	Schlauchschnيدر zum sauberen Ablängen von Pneumatikschläuchen	255851	23,00 €		