

Sie können die Bestellmenge in der Spalte „Menge“ am Bildschirm eintragen oder im **Ausdruck**. Nutzen Sie für **Speichern** und für **Drucken** die Funktionen Ihres Acrobat Readers. Ihr Acrobat Reader bietet u. U. auch die Möglichkeit, das ausgefüllte Dokument sofort als E-Mail-Anhang zu versenden. Wir freuen uns auf jede Form Ihres Auftrags.  
**E-Mail: did@festo.com** **Fax: 0711 3467 1333**

## Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2024 Pneumatische Steuerung auf Profilplatte

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung und technische Angaben/Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis/Stk	Menge	Preis
1	1	Montageplatte 550 x 700 mm (Profilplatte für Quick-Fix)	159409	422,00 €		
	*(1)	Montageplatte 550 x 700 mm (Schlitzmontageplatte für Quick-Fix)	544246	159,00 €		
3	1	5 Schildstreifen 67 x 28 mm für Kennzeichnungsschild	247745	2,35 €		

4**	1	Doppeltwirkender Zylinder, Kolbenzylinder, Kolbenstange und Rohr aus rostfreiem Stahl mit Schalnocken und Magnetkolben, beidseitig einstellbare Endlagendämpfung, Präzisions- Schnell- Steckverbinder für Kunststoffschlauch PUN-4 x 0,75 bzw. für innen oder außen kalibrierte Schlaucharten, Sicherheits-Befestigung mit Drehsystem für Profilplatten für beliebiges Justieren.	152888	146,00 €		
5	1	5/2-Wegeventil (Impulsventil), beidseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung, mit Verschraubung und Quick-Fix	576303	176,00 €		
6	1	5/2-Wegeventil, einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit Federrückstellung, mit Verschraubung und Quick-Fix	576307	177,00 €		
7	2	3/2-Wegeventil, Ruhestellung gesperrt, magnetisch betätigt, mit Zylinderbefestigung	2764815	95,00 €		
8	1	3/2-Wegeventil, betätigt durch Hebel mit Raste, in Ruhestellung gesperrt, mit Verschraubungen und Quick-Fix	152863	103,00 €		
9	2	3/2-Wegeventil, betätigt durch Druckknopf mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt mit Verschraubungen und Quick-Fix	152860	89,00 €		
10	1	3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung, in Ruhestellung gesperrt oder offen, mit Verschraubung und Quick-Fix	576302	200,00 €		
11	2	Drosselrückschlagventil	193967	19,10 €		
12	2	Wechselventil, mit Verschraubung und Quick-Fix	539771	69,00 €		
13	1	Zweidruckventil, mit Verschraubung und Quick-Fix	539770	69,00 €		
14	1	Verteilerblock, 8 Anschlüsse mit Rückschlagventil gesichert, mit Verschraubung und Quick-Fix	152896	150,00 €		
15	1	Einschaltventil mit Filterregelventil	540691	214,00 €		
16	2	T-Steckverbindung, für Schlauch PUN-4x0,75 (Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)	153128	3,89 €		
17	1	Verschlussstopfen, zum Einstecken in die Verschraubung (Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)	153267	1,05 €		
18	1	Kunststoffschlauch PUN-4x0,75 (Verpackungseinheit: 10 m)	151496	17,00 €		
19	1	Klebeetiketten, zur Kennzeichnung der Bauteile, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	247741	4,70 €		
20	1	Schraubendreher	244646	2,00 €		
21	1	Wasserfester Folienschreiber schwarz 0,4	8030787	3,70 €		
22	1	Mehrfachschlauchklemmleisten zur Befestigung auf der Aluminium-Profilplatte für bis zu 6 Schläuchen/Kabeln je Klemmleiste. Set mit 10 Stück.	544317	50,00 €		
		Kompletter Bauteilesatz Lfd. Nr. 4-22 für Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik Abschlussprüfung Teil 1 Herbst 2024 Variante Pneumatische Steuerung auf Profilplatte	8181072	795,00 €		

### Zubehör:

	1	Wenn Sie mobil sein oder sicher aufbewahren wollen: Koffer gleich mitbestellen! Koffer mit Formschaumeinlage für die Aufbewahrung und Transport (Innenabmessungen: B x T x H: 710 x 570 x 165)	8030639	433,00 €		
	1	Kunststoffschlauch PUN-6x1 (Verpackungseinheit: 5 m) zum Anschluss des Verteilerblocks (Lfd. Nr. 15) an das Druckluftversorgungssystem	152963	14,00 €		
	1	Schlauchschnneider zum sauberen Ablängen von Pneumatikschläuchen	255851	23,00 €		

\* Alternative zur Profilplatte

\*\*Zum Aufbau der Standardbaugruppe Trägerprofil aus der PAL-Materialbereitstellungsliste empfehlen sich zusätzlich der doppeltwirkende Zylinder mit der Best.-Nr. 544323, zwei Zylinderbefestigungen mit der Best.-Nr. 175096 und die Standardbaugruppe Trägerprofil mit der Best.-Nr. 8031977.