


# Zawór dławiąco-zwrotny GR-M5X2-B

Numer produktu: 152611

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	95 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	75 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 bar ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991931
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C ... 60 °C
Średnica nominalna	2 mm
Waga produktu	37 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał tulejki	POM
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej