

Uchwyt do przyssawek ESH-HC-1-PK

Numer produktu: 189214

FESTO



 General operating condition

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki | 3 mm |
| Średnica nominalna | 1.2 mm |
| Objętość | 0.117 cm ³ |
| Pozycja montażu | pionowo |
| Konstrukcja | Przytącze podciśnienia u góry z kompensacją wysokości |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki | Wielkość 1 |
| Medium robocze | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 60 °C |
| Waga produktu | 8 g |
| Typ mocowania | Z przeciwnakrętką |
| Mocowanie przyssawki | Średnica 3 mm |
| Przytącze podciśnienia | PK-3 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | Kauczuk nitylowy Stal |
| Materiał uchwytu | Stal odpuszczona Stal wysokostopowa |