

# Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-40-S351-375

Numer produktu: 553303

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	46 mm
Wielkość	40
Zakres skoku	351 mm ... 375 mm
Wydłużone tłoczysko	101 mm
Konstrukcja	Okrągły
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły Opilki Oleje Smary Benzyna
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Waga produktu	115 g
Typ mocowania	nasuwany za pomocą trzpienia gwintowanego
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Wzmocniony PA
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał przyssawki fałdowej	Kauczuk nitylowy
Materiał trzpienia gwintowanego	Stal wysokostopowa, nierdzewna