

Uruchomienie GFCH-3

Numer produktu: 8044341

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	System trójosiowy
Zakres wydajności	Sterowanie osiami w trybie testowym Zabezpieczenie danych i dokumentacja Poinstruowanie operatorów maszyny, np. w zakresie diagnostyki błędów i usuwania ich lub zmiany wartości pozycji Konfiguracja i parametryzacja osi Optymalizacja parametrów regulacji i przesuwu referencyjnego Sprawdzenie okablowania, przyłączy, drogi przesuwu i łańcuchów energetycznych
Nakład pracy na miejscu	7 godziny robocze
Wymagania klienta	Zastosowanie komponentów Festo Dostępność maszyny lub instalacji zakończono prace mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne Obecność odpowiedzialnego personelu w zaplanowanym terminie
Świadczone usługi	8 - 10 dni po uzgodnieniu