

Uchwyt amortyzatora DAYP-E21-70

Numer produktu: 8067060

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	70
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	586 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Stop aluminium, anodowany
Materiał uchwytu	Stop aluminium, anodowany