

Kundeninformation gemäß Art. 33 (1) der REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

An unsere vielen geschätzten Kunden,

am 10. September 2015 hat der Europäische Gerichtshof die Definition eines Erzeugnisses im Rahmen der REACH-Verordnung präzisiert. Das bedeutet für Lieferanten, Hersteller und Importeure von Erzeugnissen eine wiederholte Bewertung ihrer Produkte. Wird der Grenzwert von 0,1m% eines besonders besorgniserregenden Stoffes (SVHC) in einem verbauten Teilerzeugnis überschritten, muss – unabhängig vom m%-Anteil im Gesamterzeugnis – gemäß Art. 33 (1) der REACH-Verordnung informiert werden.

In den unten gelisteten Produkten sind Teilerzeugnisse verbaut, die über 0,1 m% eines SVHC Stoffes enthalten.

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung	SVHC > 0,1m%	CAS-Nr.
552103	CDSA-D1-VX	Bediengerät	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.
für Mehrachscontroller CMXR-C1.

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung	SVHC > 0,1m%	CAS-Nr.
1732488	143.4X42.5	Folie	DMAC, N,N-dimethylacetamide	127-19-5

Die Folie ist in u. a. Produkte verbaut

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung
572986	CMMS-AS-C4-3A-G2	Motor controller

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung	SVHC > 0,1m%	CAS-Nr.
223070	MFH-3-1/4	Dichtring	DEHP, Bis(2-ethylhexyl)phthalate	117-81-7

Der Dichtring ist in u. a. Produkte verbaut:

Part No.	Festo Type	Description
7876	MOFH-3-1/4	Ventil Tiger Classic
9964	MFH-3-1/4	Ventil Tiger Classic
9984	VL/O-3-1/4	Ventil Tiger Classic
535898	MFH-3-1/4-EX	Ventil Tiger Classic
535904	MOFH-3-1/4-EX	Ventil Tiger Classic
536029	VL/O-3-1/4-EX	Ventil Tiger Classic

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung	SVHC > 0,1m%	CAS-Nr.
241239	MOEH-3-0,9	Dichtring	DEHP, Bis(2-ethylhexyl)phthalate	117-81-7

Der Dichtring ist in u. a. Produkte verbaut:

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung
35531	VAD-ME-I-1/8	Vakuumsaugdüse
35532	VAD-ME-I-1/4	Vakuumsaugdüse
35533	VAD-ME-I-3/8	Vakuumsaugdüse
35554	VAD-ME-1/8	Vakuumsaugdüse
35555	VAD-ME-1/4	Vakuumsaugdüse
35556	VAD-ME-3/8	Vakuumsaugdüse
173124	MEH-3/2-1/8-B	Ventil Midi Pneumatik
173125	MEH-3/2-5,0-B	Ventil Midi Pneumatik
173126	MEH-3/2-1/8-P-B	Ventil Midi Pneumatik
173127	MEH-5/2-1/8-B	Ventil Midi Pneumatik
173128	MEH-5/2-5,0-B	Ventil Midi Pneumatik
173129	MEH-5/2-1/8-P-B	Ventil Midi Pneumatik
173130	MEH-5/2-1/8-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173131	MEH-5/2-5,0-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173132	MEH-5/2-1/8-P-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173133	MEH-5/2-1/8-L-B	Ventil Midi Pneumatik
173134	MEH-5/2-5,0-L-B	Ventil Midi Pneumatik
173135	MEH-5/2-1/8-P-L-B	Ventil Midi Pneumatik
173136	MEH-5/2-1/8-L-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173137	MEH-5/2-5,0-L-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173138	MEH-5/2-1/8-P-L-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173139	MEH-5/3G-1/8-B	Ventil Midi Pneumatik
173140	MEH-5/3G-5,0-B	Ventil Midi Pneumatik
173141	MEH-5/3G-1/8-P-B	Ventil Midi Pneumatik
173142	MEH-5/3G-1/8-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173143	MEH-5/3G-5,0-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173144	MEH-5/3G-1/8-P-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173145	MEH-5/3E-1/8-B	Ventil Midi Pneumatik
173146	MEH-5/3E-5,0-B	Ventil Midi Pneumatik
173147	MEH-5/3E-1/8-P-B	Ventil Midi Pneumatik
173148	MEH-5/3E-1/8-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173149	MEH-5/3E-5,0-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173150	MEH-5/3E-1/8-P-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173151	MEH-5/3B-1/8-B	Ventil Midi Pneumatik
173152	MEH-5/3B-5,0-B	Ventil Midi Pneumatik
173153	MEH-5/3B-1/8-P-B	Ventil Midi Pneumatik
173154	MEH-5/3B-1/8-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173155	MEH-5/3B-5,0-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173156	MEH-5/3B-1/8-P-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173404	MEH-5/2-1/8-P-I-B	Ventil Midi Pneumatik
173405	MEH-5/2-1/8-P-S-I-B	Ventil Midi Pneumatik
173406	MEH-5/2-5,0-I-B	Ventil Midi Pneumatik
173407	MEH-5/2-5,0-S-I-B	Ventil Midi Pneumatik
173408	MEH-5/3G-5,0-I-B	Ventil Midi Pneumatik
173409	MEH-5/3E-5,0-I-B	Ventil Midi Pneumatik
173416	MEH-3/2-5,0-I-B	Ventil Midi Pneumatik
173417	MEH-3/2-1/8-P-I-B	Ventil Midi Pneumatik
173428	MOEH-3/2-1/8-B	Ventil Midi Pneumatik
173429	MOEH-3/2-5,0-B	Ventil Midi Pneumatik
173430	MOEH-3/2-1/8-P-B	Ventil Midi Pneumatik
173431	JMEH-5/2-1/8-B	Ventil Midi Pneumatik
173432	JMEH-5/2-5,0-B	Ventil Midi Pneumatik

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung
173433	JMEH-5/2-1/8-P-B	Ventil Midi Pneumatik
173434	JMEH-5/2-1/8-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173435	JMEH-5/2-5,0-S-B	Ventil Midi Pneumatik
173436	JMEH-5/2-1/8-P-S-B	Ventil Midi Pneumatik
535021	MS 12-LR	Druckregelventil
539639	VPPE-3-1/8-6-010	Proportional-Druckregelventil

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung	SVHC > 0,1m%	CAS-Nr.
307039 307929 8005212 8005213 8005214 8025549 8025550 8025551	LIFY11Y-...	Rohkabel	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)	25973-55-1

Rohkabel kann Bestandteil in u. a. Produkte sein:

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung
158960	SIM-M8-4GD-2,5-PU	Verbindungsleitung
158961	SIM-M8-4GD-5-PU	Verbindungsleitung
158962	SIM-M8-4WD-2,5-PU	Verbindungsleitung
158963	SIM-M8-4WD-5-PU	Verbindungsleitung
159420	SIM-M8-3GD-2,5-PU	Verbindungsleitung
159421	SIM-M8-3GD-5-PU	Verbindungsleitung
159422	SIM-M8-3WD-2,5-PU	Verbindungsleitung
159423	SIM-M8-3WD-5-PU	Verbindungsleitung
159424	SIM-M8-3WD-2,5-PSL-PU	Verbindungsleitung
159425	SIM-M8-3WD-5-PSL-PU	Verbindungsleitung
159426	SIM-M8-3WD-2,5-NSL-PU	Verbindungsleitung
159427	SIM-M8-3WD-5-NSL-PU	Verbindungsleitung
159428	SIM-M12-3GD-2,5-PU	Verbindungsleitung
159429	SIM-M12-3GD-5-PU	Verbindungsleitung
159430	SIM-M12-3WD-2,5-PU	Verbindungsleitung
159431	SIM-M12-3WD-5-PU	Verbindungsleitung
159432	SIM-M12-3WD-2,5-PSL-PU	Verbindungsleitung
159433	SIM-M12-3WD-5-PSL-PU	Verbindungsleitung
164250	SIM-K-4-GD-2,5-PU	Verbindungsleitung
164251	SIM-K-4-GD-5-PU	Verbindungsleitung
164252	SIM-K-4-WD-2,5-PU	Verbindungsleitung
164253	SIM-K-4-WD-5-PU	Verbindungsleitung
164254	SIM-K-WD-5-PU	Verbindungsleitung
164255	SIM-K-WD-2,5-PU	Verbindungsleitung
164256	SIM-K-GD-5-PU	Verbindungsleitung
164257	SIM-K-GD-2,5-PU	Verbindungsleitung
164258	SIM-M12-4WD-5-PU	Verbindungsleitung
164259	SIM-M12-4GD-5-PU	Verbindungsleitung
173210	SME-10-KL-LED-24	Näherungsschalter
173211	SME-10-KQ-LED-24	Näherungsschalter
173212	SME-10-SL-LED-24	Näherungsschalter
173213	SME-10-SQ-LED-24	Näherungsschalter
175715	SIM-M12-5GD-2,5-PU	Verbindungsleitung
175716	SIM-M12-5GD-5-PU	Verbindungsleitung
192962	SIM-K-GD-10-PU	Verbindungsleitung
192963	SIM-K-WD-10-PU	Verbindungsleitung

Teilenummer	Festo Typ	Beschreibung
192964	SIM-M8-3GD-10-PU	Verbindungsleitung
192965	SIM-M8-3WD-10-PU	Verbindungsleitung
534434	CDSV5.0-AS-1/8	Anschlussplatte
539052	NEBU-	Verbindungsleitung
539240	NEBV-S1W37-E-2.5-LE10	Verbindungsleitung
539241	NEBV-S1W37-E-5-LE10	Verbindungsleitung
539242	NEBV-S1W37-E-10-LE10	Verbindungsleitung
539243	NEBV-S1W37-E-2.5-LE26	Verbindungsleitung
539244	NEBV-S1W37-E-5-LE26	Verbindungsleitung
539245	NEBV-S1W37-E-10-LE26	Verbindungsleitung
539246	NEBV-S1W37-E-2.5-LE37	Verbindungsleitung
539247	NEBV-S1W37-E-5-LE37	Verbindungsleitung
539248	NEBV-S1W37-E-10-LE37	Verbindungsleitung
560410	VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-&	Verbindungsleitung
560411	VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5	Verbindungsleitung
560412	VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-&	Verbindungsleitung
560413	VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-&	Verbindungsleitung
560414	VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5	Verbindungsleitung
560415	VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-&	Verbindungsleitung
562391	VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-X	Verbindungsleitung
562394	VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-X	Verbindungsleitung
8032867	NEDY-	Sensor-/Aktor-Verteiler