

Ventosa tipo VAS/VASB

Tipo			PUR
			PU
Material			Poliuretano
		No contiene cobre, PTFE ni silicona	
	Altura de la ventosa	Dureza Shore	Hs62°
VAS-8-M5-...	15,7	Carrera	0,9
VAS-15-1/8-...	15,3	Carrera	1,2
VAS-30-1/8-...	16,8	Carrera	1,9
VAS-40-1/4-...	23,7	Carrera	3,0
VAS-55-1/4-...	26,7	Carrera	3,5
VAS-75-1/4-...	21,2	Carrera	3,5
VAS-100-1/4-...	21,2	Carrera	3,5
VAS-125-1/4-...	30	Carrera	6,0
VASB-8-M5-...	17,5	Carrera	3,0
VASB-15-1/8-...	19,0	Carrera	5,5
VASB-30-1/8-...	27,5	Carrera	13,0
VASB-40-1/4-...	35,0	Carrera	14,0
VASB-55-1/4-...	44	Carrera	20,0
VASB-75-1/4-...	40	Carrera	14,5
VASB-100-1/4-...	40	Carrera	14,5
VASB-125-1/4-...	54	Carrera	26,0