

MSZ ISO 8573-1:20 11	Szilárd részecske			Víz		Olaj	
	Maximális részecskeszám / m ³			Tömeg koncentráció mg/m ³	Nyomás alatti harmatpont °C	Folyékony halmazállapotú víz koncentrációja g/m ³	Teljes olajtartalom (folyadék, aeroszol és gőz) mg/m ³
Osztály	0,1-0,5 µm	0,5-1 µm	1-5 µm				
0	A berendezést felhasználó vagy szállító előírásai szerint, és szigorúbb, mint az 1. osztály						
1	≤ 20000	≤ 400	≤ 10	-	≤ -70	-	0,01
2	≤ 400000	≤ 6000	≤ 100	-	≤ -40	-	0,1
3	-	≤ 90000	≤ 1000	-	≤ -20	-	1
4	-	-	≤ 10000	-	≤ +3	-	5
5	-	-	≤ 100000	-	≤ +7	-	-
6	-	-	-	≤ 5	≤ +10	-	-
7	-	-	-	5 -10	-	≤ 0,5	-
8	-	-	-	-	-	0,5-5	-
9	-	-	-	-	-	5-10	-
X	-	-	-	> 10	-	> 10	> 10